

Garant**Fresa de achaflanado GARANT Softcut® MTC, con taladro, Ángulo γ : 30grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215152 30
GTIN	4045197798893
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Se consiguen superficies sin escalones.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud chaflán realizable l	29,5 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Anchura de chaflán realizable b	24,3 mm

Ø mínimo D	35 mm
Altura de chaflán realizable h	14 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
máximo Ø D ₁	85 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.T 1805..
Ángulo γ	30 grados
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	3
Serie	Softcut®
Avance por diente con h _{máx}	0,2 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219808
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8