

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	170 mm
Calzo	259031 38
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de resortes	259044 7
Código ISO Soporte	PSSNR/L 3232P19
Palanca articulada	259015 13
Juego de espigas elásticas	259047 5
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Tamaño del mango	32 mm
Tamaño de placa	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Calzo Tipo 38	259031 38
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500