

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PSSNR/L 3232P19
Calzo	259031 38
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Longitud total L	170 mm
Juego de resortes	259044 7
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Palanca articulada	259015 13
Tamaño del mango	32 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Tamaño de placa	19 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

## Hoja de datos

Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 38	259031 38
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500