



## Gancho de sujeción con tope M12, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	370071 1
GTIN	2050001880437
Clase de artículo	37K

### Descripción

**Ejecución:**

Completamente de acero bonificado y pavonado.

**Aplicación:**

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

**Idóneo para:**

Elemento de altura n.º 370078.

### Descripción técnica

Rosca M	M12
H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Altura H <sub>2</sub>	27 mm
Tipo	1
Par máximo	45 Nm

Longitud 1	40 mm
$F_{\text{máx.}}$	13,5 kN
Tipo de producto	Gancho de sujeción