



Gancho de sujeción con tope M12, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	370071 2
GTIN	2050001880291
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para :

Elemento de altura n.º 370078.

H₁: 50 - 65 mm

Altura H₂: 29 mm

Longitud 1: 50 mm

F_{máx.}: 12,6 kN

Par máximo: 45 Nm

Descripción técnica

F _{máx.}	12,6 kN
Rosca M	M12

Altura H ₂	29 mm
H ₁	50 - 65 mm
Par máximo	45 Nm
Tipo	2
Longitud 1	50 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos