



Gancho de sujeción con tope M12, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	370071 5
GTIN	2050001886316
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370078.

Descripción técnica

Par máximo	45 Nm
Rosca M	M12
Altura H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Tipo	5

Longitud 1	50 mm
$F_{\text{máx.}}$	12,6 kN
Tipo de producto	Gancho de sujeción