

**Gancho de sujeción con tope M12, Tipo: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	370071 6
GTIN	2050001886453
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370078.

Descripción técnica

Tipo	6
F _{máx.}	11,7 kN
Par máximo	45 Nm
Longitud 1	60 mm
H ₁	65 - 80 mm

Altura H ₂	29 mm
Rosca M	M12
Tipo de producto	Gancho de sujeción