

**Gancho de sujeción con tope M16, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	370072 2
GTIN	2050001880574
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370079.

Descripción técnica

Rosca M	M16
Altura H ₂	36 mm
Par máximo	60 Nm
H ₁	50 - 65 mm
Longitud 1	50 mm

$F_{\text{máx.}}$	12,4 kN
Tipo	2
Tipo de producto	Gancho de sujeción