



Gancho de sujeción con tope M16, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	370072 4
GTIN	2050001874559
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Idóneo para:

Elemento de altura n.º 370079.

Descripción técnica

Rosca M	M16
F _{máx.}	13,4 kN
Altura H ₂	36 mm
Par máximo	60 Nm
Tipo	4

H ₁	65 - 80 mm
Longitud 1	40 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción