

Garant**Taburete de montaje, taburete de taller con panel de bambú****Datos de pedido**

Número de pedido	965656
GTIN	4045197801036
Clase de artículo	91V

Descripción**Ejecución:**

Taburete de montaje ligero y estable con ruedas grandes de Ø 100 mm (4 rodillos de dirección, 2 de ellos con freno de bloqueo). Con paneles de chapa perforados laterales para alojar accesorios de panel perforado del grupo 95 y cajas de almacenamiento a la vista del grupo 96.

Con práctico compartimento de las dimensiones 352 x 395 mm (An x P). Los soportes de espuma rígida se adaptan perfectamente al tamaño 6x10G (2 unidades).

Superficie de asiento de placa de bambú, grosor 25 mm. Especialmente apropiado para trabajos de soldadura.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Material superficie de asiento	Tablero de bambú
Altura	480 mm
Anchura	450 mm
Anchura de asiento	450 mm

Profundidad	435 mm
Ø rueda	100 mm
Profundidad de asiento	500 mm
Peso	10,8 kg
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
con respaldo	no
Profundidad estante con bandeja	352 mm
Capacidad de carga	150 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura estante con bandeja	392 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Taburete de montaje