

**Localizador, Tipo: GMS120****Datos de pedido**

Número de pedido	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Clase de artículo	46T

**Descripción****Ejecución:**

Localización fiable de objetos hasta una profundidad de 120 mm. Tres modos de detección (construcción en seco, metal, modo para cables bajo tensión) para diversas aplicaciones. Detección más fiable de objetos mediante señal visual y acústica. Indicación precisa del centro del objeto. El centro del objeto buscado se puede marcar sencillamente a través del orificio de marcado. Pantalla iluminada de gran tamaño. Superficie Softgrip para una mejor sujeción.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Aplicación:**

Materiales detectables: metales férricos, metales no férricos, subestructuras de madera, cables bajo tensión.

**Suministro:**

Pila n.º 081551 6LR61, cordel para la mano, bolsa protectora.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	120 mm
-----------------------	--------

Profundidad de registro acero	120 mm
Profundidad de registro cobre	80 mm
Profundidad de registro cables bajo tensión	50 mm
Profundidad de registro madera	38 mm
Peso	270 g
Longitud	200 mm
Anchura	85 mm
Altura	32 mm
Clase de protección IP	IP 54
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Localizador