

**Localizador, Tipo: DTECT120****Datos de pedido**

Número de pedido	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Clase de artículo	46T

**Descripción****Ejecución:**

Localización fiable de objetos hasta una profundidad de 120 mm. Tres modos de detección (construcción en seco, metal, modo para cables bajo tensión) para diversas aplicaciones. Detección más fiable de objetos mediante señal visual y acústica. La medición de puntos permite la localización en superficies mínimas. Indicación óptica de la dirección para la localización precisa del centro del objeto.

**Aplicación:**

Materiales detectables: metales férricos, metales no férricos, subestructuras de madera, cables bajo tensión. Material detectable adicionalmente: Tubos de plástico llenos de agua.

**Suministro:**

Batería de iones de litio, cargador rápido, L-Boxx

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	120 mm
Profundidad de registro acero	120 mm
Profundidad de registro cobre	120 mm

Profundidad de registro cables bajo tensión	60 mm
Profundidad de registro madera	38 mm
Precisión	±10 mm
Peso	490 g
Longitud	206 mm
Anchura	92 mm
Altura	85 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Suministro de energía	con pilas
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Localizador