



Distanciómetro láser, Tipo: GLM40



Datos de pedido

Número de pedido	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Clase de artículo	46T

Descripción

Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1.

Modelo de texto publicitario:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1. Rosca para soporte 1/4 pulgada. El inclinómetro integrado de 360° capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Crear vistas horizontales, importar y editar vistas horizontales existentes y exportar los resultados del trabajo, así como acotado sencillo de obras. Transferencia de datos vía Bluetooth®.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluido estuche de protección. Incluye pilas 081551 LR3.

Partes opcionales:

Soporte de medición n.º 468558.

Descripción técnica

Alimentación eléctrica	081551 LR3
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Adición/sustracción	sí
Vida útil de la batería (mediciones)	5000
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Altura	24 mm
Anchura	41 mm
Consulta de la última medición	sí
Alcance	40 m
Clase de protección IP	IP 54
Precisión de medición	±1,5 mm
Longitud	105 mm
Peso	100 g
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Serie	GLM40
Suministro de energía	con pilas
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Trípode para fotografía Tipo	468558