



## Alicate de engarce de cuatro ejes SelectorCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 3,3



### Datos de pedido

Número de pedido	729525 3,3
GTIN	4049002111174
Clase de artículo	70N

### Descripción

#### Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.

#### Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados con geometría de engarce análoga a MIL.

#### Suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en embalaje del sistema.

#### Nota:

La elección de pinza y asiento de contacto se orienta según la aplicación correspondiente. Dependiendo del sistema de enchufe existen diferentes asientos de contacto. Estos están disponibles a petición.

Para sección transversal de los conductores: 0,14 - 3,3 mm<sup>2</sup>

Longitud total: 230 mm

### Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,14 - 3,3 mm <sup>2</sup>
Longitud total	230 mm
Quality Dress	SelectorCrimp
Bloqueo forzado existente	sí
Indicación digital	no
Tipo de producto	Alicate de engarce

