



Alicate de engarce de cuatro ejes DigiCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 6,0



Datos de pedido

Número de pedido	729530 6,0
GTIN	4049002057687
Clase de artículo	73T

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce. Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital (ajuste en mm y en pulgadas). Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta. Con función de recalibración. Control electrónico del desgaste con función de advertencia. Se puede acceder a la función de ajuste. Se puede utilizar posicionador Rennsteig y MIL.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados con geometría de engarce análoga a MIL.

Suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,14 - 6 mm ²
Longitud total	230 mm
Quality Dress	DigiCrimp
Bloqueo forzado existente	sí
Indicación digital	sí

Tipo de producto

Alicate de engarce