



## Alicate de corte lateral para electrónica Super Knips®, mangos antiestáticos con soporte para alambre, KW, Longitud total: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	726656 125
GTIN	4003773025153
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. **Aptos para ESD.**

#### Material:

De acero inoxidable (INOX).

### Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1 mm
Longitud total	125 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,6 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Longitud de filo	9 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Material	Acero fino, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC)
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	sí
Tipo de producto	Alicate cortante