



Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips®, KW, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	726620 125
GTIN	4003773035404
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

Aplicación:

Apropiado también para el corte de cable de fibra de vidrio (guía de ondas de luz).

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero herramental especial, pavonado.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,6 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1,2 mm
Longitud de filo	9 mm
Longitud total	125 mm
Bisel de corte	KW
Material	Acero especial para herramientas
Norma	DIN ISO 9654

Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie	pavonado
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicata cortante