



## Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® con soporte de alambre, KW, Longitud total: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	726640 125
GTIN	4003773043799
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

#### Norma:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Acero herramental especial, pavonado.

### Descripción técnica

Longitud de filo	9 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1,2 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,6 mm
Longitud total	125 mm
Bisel de corte	KW
Material	Acero especial para herramientas
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie	pavonado
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	sí
Tipo de producto	Alicate cortante