



## Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips®, SFW, Longitud total: 125Hmm



### Datos de pedido

Número de pedido	726645 125H
GTIN	4003773065074
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

#### Norma:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Acero herramental especial, pavonado.

### Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,6 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio	0,2 - 1,2 mm
Longitud de filo	9 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	0,2 - 0,6 mm
Anchura de cabeza	13,5 mm
Longitud total	125 mm
Bisel de corte	Filo cortante muy fino
Material	Acero especial para herramientas
Norma	DIN ISO 9654

Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie	pavonado
Atributo del nombre de producto	SFW
con muelle de abertura	sí
con soporte para alambre	no
Tipo de producto	Alicata cortante