

**Elemento Weldon rígido, para \varnothing nominal d: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335740 14
GTIN	4045197801715
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

Soporte cilíndrico templado y rectificado con **acoplamiento de cambio rápido**. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.

Dos superficies de arrastre decaladas en 180° y 10 mm.

Ventaja:

- **Solución económica.**
- **Ejecución estable y esbelta.**
- **Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.**

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	56,5 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
\varnothing exterior D	25 mm
Gama de sujeción d	14 mm
Longitud total L	69 mm
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

