



MultiMaster MM 300 Plus Start, Tipo: 72295361



Datos de pedido

Número de pedido	077824 72295361
GTIN	4014586884905
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

Gracias al portaherramientas Starlock Plus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y Starlock Plus.

MultiTool para desmontaje y renovación con el equipamiento básico para serrar en madera, metales, pladur y plásticos.

Suministro:

1 maleta de plástico para herramientas, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra Universal E-Cut (44 mm).

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: FMT 250 QSL QuickStart

Consumo de potencia: 250 W

Portaherramientas: StarlockPlus, Starlock

Número de oscilaciones: 11000 - 20000 min⁻¹

Amplitud (movimiento de oscilación): $2 \times 1,6$ grados
Medida entre vértices placa abrasiva: 80 mm

Descripción técnica

Longitud de cable	5 m
Medida entre vértices placa abrasiva	80 mm
Peso	1,4 kg
Quality Dress	FMT 250 QSL QuickStart
Número de oscilaciones	11000 - 20000 min ⁻¹
Consumo de potencia	250 W
Portaherramientas	StarlockPlus, Starlock
Amplitud (movimiento de oscilación)	$2 \times 1,6$ grados
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Osciladores