



MultiMaster AMM 500 Plus Top batería, Tipo: 71292261



Datos de pedido

Número de pedido	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.

Suministro:

Incl. 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V / 3 Ah). 1 juego de maletas para herramientas **"batería"** con cargador, 1 placa abrasiva, 3 hojas abrasivas de cada grano (K 60, 80, 120, 180), 1 espátula fija, 1 hoja de sierra de segmentos HSS, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.º 073834 – 073845.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Quality Dress: AFMM 18 QSL

Capacidad de la batería: 3 Ah

Tensión de batería: 18 V
 Portaherramientas: StarlockPlus, Starlock
 Número de oscilaciones: 11000 - 18500 min⁻¹
 Ángulo de vibración: 3,4 grados

Descripción técnica

Medida entre vértices placa abrasiva	80 mm
Quality Dress	AFMM 18 QSL
Capacidad de la batería	3 Ah
Peso	1,8 kg
Tensión de batería	18 V
Número de oscilaciones	11000 - 18500 min ⁻¹
Portaherramientas	StarlockPlus, Starlock
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Ángulo de vibración	3,4 grados
Suministro de energía	Con batería
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo de producto	Osciladores

Accesorios

Cargador de batería Tipo FE30	073845 FE30
Cargador de batería Tipo FE50	073845 FE50
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073836 FE18
Cargador de batería Tipo FE80	073845 FE80
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18