



Verificador de corriente/tensión, Tipo: 755-2



Datos de pedido

Número de pedido	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica con anillo antideslizante, zona de sujeción con revestimiento de goma y soporte para puntas de medición. **Medición totalmente automática de corriente, tensión, resistencia.** Puntas de prueba intercambiables. Linterna integrada para la iluminación del punto de medición.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para la comprobación profesional de tensión y polaridad, así como de corriente. Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores). Adicionalmente, comprobación de fase monopolar y medición de la secuencia de fases. Homologado para la comprobación de tensión en instalaciones de hasta 1000 V.

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Suministro:

Incluye pilas n.º 081561 tam. LR3, puntas de medición y suplementos de puntas de medición.

Descripción técnica

Iluminación de puntos de medición	sí
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Tensión alterna CA	6 V - 1000 V
Tensión continua CC	6 V - 1000 V
Comprobación de continuidad	sí
Corriente alterna CA	0,1 - 200 A
Información visualizada	4000
Clase de protección IP	IP 64
Calibración	I4
Resistencia	1 Ω – 100 k Ω
Comprobación de fase	sí
Comprobación de sentido del campo giratorio	sí
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Multímetros

Servicios

Calibración DAkkSPinza de corriente Tipo D	027060 D
CalibraciónPinza de corriente Tipo D	027050 D

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------