



Multímetros, Tipo: 760-1



Datos de pedido

Número de pedido	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. **Detección automática de la magnitud de medición en base a la asignación de hembrillas. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Manejo sencillo que evita errores, con teclas de función iluminadas.**

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Suministro:

Incluye 3 pilas n.º 081561 tam. LR3 y cables de medición.

Descripción técnica

Tensión continua CC	0,1 mV - 600 V
Corriente continua CC	1 mA - 10 A
Comprobación de diodos	sí
Categoría de sobretensión	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Resistencia	0,1 - 40 MΩ
Frecuencia	0,001 Hz - 512 kHz
Capacidad	0,001 nF - 100 μF
Clase de protección IP	IP 64
Comprobación de continuidad	sí
Precisión básica	0,8 %
Tensión alterna CA	0,1 mV - 600 V
Corriente alterna CA	1 mA - 10 A
Calibración	I3
Información visualizada	4000
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Tipo de producto	Multímetros

Servicios

Calibración Multímetro digital Número de decimales 3	027000 3
Calibración DAkkS Multímetro digital Número de decimales 3	027010 3

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------