



Multímetros, Tipo: 760-2



Datos de pedido

Número de pedido	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. **Detección automática de la magnitud de medición en base a la asignación de hembrillas. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Manejo sencillo que evita errores, con teclas de función iluminadas.**

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Suministro:

Incluye 3 pilas n.º 081561 tam. LR3 y cables de medición. Adicionalmente, adaptador para termopares tipo K.

Partes opcionales:

Sensor de temperatura n.º 474120 tam. OF

Descripción técnica

Resistencia	0,1 - 60 MΩ
Precisión básica	0,1 %
Frecuencia	0,001 Hz - 30 MHz
Tensión continua CC	0,1 mV - 600 V
Tensión alterna CA	0,1 mV - 600 V
Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Clase de protección IP	IP 64
Temperatura	-20 - 500 °C
Capacidad	0,001 nF - 30000 μF
Corriente continua CC	0,1 μA - 10 A
Calibración	I3
Procedimiento de medición	TRUE RMS
Información visualizada	6000
Corriente alterna CA	0,1 μA - 10 A
Comprobación de diodos	sí
Comprobación de continuidad	sí
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Tipo de producto	Multímetros

Servicios

Calibración DAkkSMultímetro digital Número de decimales 3	027010 3
CalibraciónMultímetro digital Número de decimales 3	027000 3

Accesorios

Sensor de temperatura tipo K Tipo OF

474120 OF

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3