



## Multímetros, Tipo: 760-3



### Datos de pedido

Número de pedido	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. **Detección automática de la magnitud de medición en base a la asignación de hembrillas. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Manejo sencillo que evita errores, con teclas de función iluminadas.**

#### Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

#### Norma:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Suministro:

Incluye 3 pilas n.º 081561 tam. LR3 y cables de medición.

### Descripción técnica

Precisión básica	0,1 %
Capacidad	0,001 nF - 60000 $\mu$ F
Corriente continua CC	0,1 $\mu$ A - 10 A
Clase de protección IP	IP 64
Resistencia	0,1 - 60 M $\Omega$
Frecuencia	0,001 Hz - 60 MHz
Comprobación de continuidad	sí
Calibración	I3
Información visualizada	6000
Corriente alterna CA	0,1 $\mu$ A - 10 A
Temperatura	-20 - 500 °C
Comprobación de diodos	sí
Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Procedimiento de medición	TRUE RMS
Tensión continua CC	0,1 mV - 1000 V
Tensión alterna CA	0,1 mV - 1000 V
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Tipo de producto	Multímetros

## Servicios

Calibración Multímetro digital Número de decimales 3	027000 3
Calibración DAkkS Multímetro digital Número de decimales 3	027010 3

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

---

081561 LR3