



Verificador de tensión, Tipo: 750-2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 473210 750-2 |
| GTIN | 4029547013904 |
| Clase de artículo | 47B |

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y forma del mango ergonómica con anillo antideslizante para el trabajo seguro sin riesgo de resbalamiento. **Pantalla claramente organizada de 360°** con cable óptico. **Linterna integrada** para la iluminación del punto de medición.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de tensión, continuidad y polaridad. Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores). Con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador).

Norma:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Suministro:

Incluye pilas n.º 081561 tam. LR3, protección para las puntas de prueba y suplementos de puntas de medición.

Descripción técnica

| | |
|--|------------------------------|
| Intervalo de indicación CA | 12 - 690 V |
| Iluminación de puntos de medición | sí |
| Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Comprobación de sentido del campo giratorio | 100 – 690 V |
| Intervalo de indicación CC | 12 - 690 V |
| Comprobación de fase | 100 – 690 V |
| Comprobación de continuidad | acústico / LED hasta 500 kΩ |
| Clase de protección IP | IP 64 |
| Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba | sí |
| Calibración | I1 |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Tipo de producto | Comprobador de tensión |

Servicios

| | |
|---|----------|
| Calibración Comprobador de tensión Tipo S | 027120 S |
| Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S | 027160 S |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|