



## Verificador de tensión, Tipo: 750-3



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 473210 750-3  |
| GTIN              | 4029547013911 |
| Clase de artículo | 47B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y forma del mango ergonómica con anillo antideslizante para el trabajo seguro sin riesgo de resbalamiento. **Pantalla claramente organizada de 360°** con cable óptico. **Linterna integrada** para la iluminación del punto de medición.

**Indicador LCD adicional** del valor de medición actual.

#### Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de tensión, continuidad y polaridad. Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores). Con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador).

#### Norma:

**DIN EN 61243-3 und CAT III**

#### Suministro:

Incluye pilas n.º 081561 tam. LR3, protección para las puntas de prueba y suplementos de puntas de medición.

### Descripción técnica

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Categoría de sobretensión                            | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Comprobación de fase                                 | 100 – 690 V                  |
| Comprobación de continuidad                          | acústico / LED hasta 500 kΩ  |
| Display  | LCD                          |
| Comprobación de sentido del campo giratorio          | 100 – 690 V                  |
| Intervalo de indicación CA                           | 12 - 690 V                   |
| Clase de protección IP                               | IP 64                        |
| Intervalo de indicación CC                           | 12 - 690 V                   |
| Iluminación de puntos de medición                    | sí                           |
| Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba | sí                           |
| Calibración  | I1                           |
| Cantidad de pilas contenidas                         | 2                            |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas             | 081551 LR3                   |
| Suministro de energía                                | con pilas                    |
| Tipo de producto                                     | Comprobador de tensión       |

## Servicios

|   |          |
|---|----------|
| Calibración Comprobador de tensión Tipo S       | 027120 S |
| Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S | 027160 S |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|