



## Alicate plano para electrónica, Longitud total: 115mm



### Datos de pedido

Número de pedido	727190 115
GTIN	4003773035107
Clase de artículo	73F

### Descripción

**Ejecución:**

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.

Mangos con envoltura de varios componentes.

**Aplicación:**

Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

**Norma:**

DIN ISO 9655

**Material:**

Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.

**Nota:**

Otros modelos disponibles a petición.

### Descripción técnica

Versión mordaza	interior rectificado liso
Anchura de cabeza	9,5 mm
Longitud total	115 mm
Long. de mord.	22,5 mm
Forma tipo boca	plano, recto

Norma	DIN ISO 9655
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero para rodamientos de bolas
Superficie	con pulido especular
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates planos