

Garant**Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 130 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725500 130
GTIN	4045197166395
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°. El tornillo de tope regulable reduce el desgaste de los filos.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Bisel de corte: sin filo de corte

Descripción técnica

Longitud total	130 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	Revestimiento de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 15°
Atributo del nombre de producto	KW

con muelle de abertura	sí
para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Tornillo de ajuste para alicate de corte lateral para plástico Tipo 135	725512 135
Resorte para alicate de corte lateral para plástico Tipo 135/160	725510 135/160