

**Garant****Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 190 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725500 190
GTIN	4045197166418
Clase de artículo	71B

**Descripción****Ejecución:**

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°. El tornillo de tope regulable reduce el desgaste de los filos.

**Aplicación:**

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Bisel de corte: sin filo de corte

**Descripción técnica**

Longitud total	190 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	Revestimiento de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 15°
Atributo del nombre de producto	KW

con muelle de abertura	sí
para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

---

## Accesorios

Resorte para alicate de corte lateral para plástico Tipo 180	725510 180
Tornillo de ajuste para alicate de corte lateral para plástico Tipo 180	725512 180