


Garant**Tensor autocentrante, neutro, Anchura de mordazas A: 80mm**

Datos de pedido

Número de pedido	360133 80
GTIN	4045197801296
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

Tensor autocentrante para el uso flexible.

- **Seguridad de funcionamiento absoluta gracias al encapsulado.**
- **Alta precisión de repetición 0,02 mm.**
- **Ajuste central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Superficies funcionales templadas.**
- **Estable de acero para herramientas, protección de superficie con nitrurado de corta duración.**

Ventaja:

Uso multifuncional.

- **Peso ligero flexible.**

Aplicación:

Ideal para el mecanizado por 5 lados, perfecto para la sujeción de piezas brutas.

Idóneo para:

Directamente en la mesa de máquina, en palé intercambiable o triple consola n.º 360156.

Suministro:

Incluido vaso n. 642700 tam. E12.

Incluidas 2 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

Variantes de mordazas de sujeción n.º 360135 – 360151.

Descripción técnica

Fuerza de apriete máxima	17 kN
Anchura	80 mm
Carrera	22 mm
Anchura de bocas A	80 mm
Altura	50,2 mm
Longitud	110 mm
Par de giro	40 Nm
Peso	2,5 kg
Adecuado para el código de color	ZC 80
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360143 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360135 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360138 80
Par de bocas prismáticas Para tipo 80	360148 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360136 80
Par bocas intercambiables blandas Para tipo 80	360145 80
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360142 80
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360140 80
Par bocas intercambiables blandas Para tipo 80	360146 80
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 80	360137 80
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 80	360141 80