

Garant**Tensor autocentrante, neutro, Anchura de mordazas A: 120mm**

Datos de pedido

Número de pedido	360133 120
GTIN	4045197801906
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

Tensor autocentrante para el uso flexible.

- **Seguridad de funcionamiento absoluta gracias al encapsulado.**
- **Alta precisión de repetición 0,02 mm.**
- **Ajuste central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Superficies funcionales templadas.**
- **Estable de acero para herramientas, protección de superficie con nitrurado de corta duración.**

Ventaja:

Uso multifuncional.

- **Peso ligero flexible.**

Aplicación:

Ideal para el mecanizado por 5 lados, perfecto para la sujeción de piezas brutas.

Idóneo para:

Directamente en la mesa de máquina, en palé intercambiable o triple consola n.º 360156.

Suministro:

Incluido vaso n. 642700 tam. E12.

Incluidas 2 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

Variantes de mordazas de sujeción n.º 360135 – 360151.

Descripción técnica

Carrera	25 mm
Anchura	120 mm
Par de giro	60 Nm
Fuerza de apriete máxima	25,5 kN
Altura	50,2 mm
Longitud	130 mm
Peso	5,1 kg
Anchura de bocas A	120 mm
Adecuado para el código de color	ZC120
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 120	360143 120
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 120	360136 120
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 120	360138 120
Par de bocas intercambiables MD Para tipo 120	360135 120
Par de bocas prismáticas Para tipo 120	360148 120
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 120	360141 120
Par bocas intercambiables blandas Para tipo 120	360145 120
Par de mordazas intercambiables Grip Para tipo 120	360140 120