



## Pie de rey de taller digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 600mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415365 600
GTIN	2050001949646
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador LCD muy grande de alto contraste. Altura de las cifras 8 mm o 14 mm (a partir del tamaño 500 mm). Con Preset (ajuste previo de medición). El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948 tam. USB2.

### Descripción técnica

Límite de error	0,04 mm
Lectura	0,01 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,0005 pul
Calibración	A1
Longitud del pico	150 mm
Ø parte de medición interior	10 mm

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000

## Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032