



## Cinta adhesiva de aluminio, Ancho×Longitud (mm×m): 50X55



### Datos de pedido

Número de pedido	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Clase de artículo	08M

### Descripción

#### Ejecución:

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos. La **3M™ 431** presenta extraordinarias propiedades de estanqueidad gracias a un buen recubrimiento de humedad, y se puede utilizar sin problemas para aplicaciones de larga duración.

#### Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Masa adhesiva: Acrilato

Color: plateado

Longitud: 55 m

Anchura: 50 mm

Espesor: 0,09 mm

### Descripción técnica

Espesor	0,09 mm
Anchura	50 mm

## Hoja de datos

Quality Dress	431
Color	plateado
Longitud	55 m
Fecha de consumo preferente	12 mes
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	resistente a la humedad
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
con forro	no
resistente a altas temperaturas hasta	-55 - 155 °C
Material de base	Aluminio
Resistencia a la tracción	3,38 N/mm
Masa adhesiva	Acrilato
Capacidad de estiramiento	5 %
Humedad del almacén	50 %
Aplicación	Revestir
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Ribetear
Aplicación	Sellar
Aplicación	Apantallar
Adherencia de acero	0,44 N/mm
Tipo de producto	Cinta adhesiva