

**Broca para hormigón de metal duro "CYL-3", Ø de broca: 11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	786005 11
GTIN	3165140186780
Clase de artículo	76K

Descripción**Ejecución:**

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 90 mm

Longitud total: 150 mm

Ø de mango: 11 mm

Descripción técnica

Longitud de espiral	90 mm
Ø de mango	11 mm
Ø de broca	11 mm
Longitud total	150 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de cincel