

**Broca para hormigón de metal duro "CYL-3", Ø de broca: 12 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 786005 12 |
| GTIN | 3165140186797 |
| Clase de artículo | 76K |

Descripción**Ejecución:**

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente. Con mango escalonado.

Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 90 mm

Longitud total: 150 mm

Ø de mango: 10 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------|----------|
| Ø de mango | 10 mm |
| Longitud total | 150 mm |
| Longitud de espiral | 90 mm |
| Ø de broca | 12 mm |
| Número de filos Z | 2 |
| Material de corte | MD |
| Norma | DIN 8039 |
| Norma | ISO 5468 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión |
| Mango | Mango cilíndrico |
| Tipo de producto | Broca de cincel |