

Garant**Juego de piedras de esmerilado de diamante, 10 unidades D126, D, Número de piedras de esmerilado: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	552810 10
GTIN	4045197803139
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. Ø mango 3 mm.

Aplicación:

Para **metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.**

Suministro:

1 piedra de esmerilado de cada forma.
Cilindro n.º 552500 tam. 1; 2; 3; 5;
bola n.º 552600 tam. 1; 2; 3; 4; 6;
arco en punta n.º 552700 G0307.

Descripción técnica

Ø de mango	3 mm
Número de piedras de esmerilado	10
Medio abrasivo	Diamante

Símbolo de medio abrasivo	D
Tipo de producto	Piedra de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado	15-20 m/s	
Plástico, PRFV	adecuado	15-20 m/s	
Piedra	adecuado	15-20 m/s	
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Forma G0307	552700 G0307
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 1 mm	552600 1
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 2 mm	552600 2
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 6 mm	552600 6
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 1 mm	552500 1
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 5 mm	552500 5
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 3 mm	552600 3
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 3 mm	552500 3
Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del cabezal 2 mm	552500 2
	552600 4

Piedras de esmerilado de diamantegalvanizado D126 Ø del
cabezal 4 mm
