

## Hoja de datos

Mahr

### Calibre de profundidad de ranura digital IP 67, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418753 300
GTIN	4059192057350
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. Regla graduada de doble gancho. Ambas superficies de contacto en un mismo plano.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

### Descripción técnica

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Longitud de puente	150 mm
Sección transversal regleta graduada	11,5 × 3,6 mm
Calibración	A2
Lectura conmutable	0,01 mm

## Hoja de datos

Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Norma	ISO 13385
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Conexión RS232C
Seguridad del valor de medición	MAHR Reference-Lock-System
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad para ranuras

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/418753-300>