

**Garant**
**RC.X 1003, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Clase de artículo	21G

### Descripción

RC.X 1003 HB7020 Rompevirutas: SM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1003
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado