

**Garant****RC.X 1204, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Clase de artículo	21G

## Descripción

RC.X 1204 HB7020 Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7020
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1204
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado