



## Muela abrasiva de varias capas (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 36



### Datos de pedido

Número de pedido	566356 36
GTIN	4027497569472
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

**Muela abrasiva de 3 capas** con **grano abrasivo de cerámica (CER)** y asiento roscado M14 integrado. **Comportamiento abrasivo agresivo** de una muela de fibra, combinado con **la marcha estable** y la vida útil ventajosa de una muela abrasiva a láminas.

Las capas inferiores se van desgastando uniformemente, dejando al descubierto la capa superior.

#### Aplicación:

Uso en superficies y cantos.

### Descripción técnica

Quality Dress	Purple Grain Multi
Ø de muela	115 mm
Tamaño de grano	36
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Rosca	M14
Plato portante	Plato de apoyo de tejido de vidrio

Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Cerámica
Ángulo de inclinación recomendado	5-15 grados
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Número capas	3
Tipo de producto	Muela abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		