


**Abanico lijador (A), Grano 80, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 20X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554200 20X15
GTIN	4045197803290
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con **corindón normal (A)**.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

Ø del cabezal	20 mm
Ø de mango	6 mm
Velocidad de giro máxima	38200 min ⁻¹
Tamaño de grano	80
Anchura de cabeza	15 mm
N.º revoluciones recomend.	20000 min ⁻¹
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		