

**Boca escalonada para insertos de agarre fija, Para tipo: 125****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 361348 125 |
| GTIN | 4250364402736 |
| Clase de artículo | 34A |

Descripción**Aplicación:**

Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).

Idóneo para:

Titanio 2 n.º 361302.

Nota:

Sujeción de piezas brutas solamente en piezas de trabajo paralelas. Insertos de agarre n.º 361238 – 361250.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Adecuado para el código de color | Titan |
| Adecuado para el código de color | Titan2/TitanSense |
| Adecuado para el código de color | LCV125G |
| Altura de bocas C | 39,5 mm |
| Altura h_1 | 20 mm |
| Anchura de bocas b | 124,4 mm |
| Longitud l_1 | 43 mm |
| Longitud de mordazas l | 92 mm |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |

