



Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1, Longitud de cinta: 5m



Datos de pedido

Número de pedido	462090 5
GTIN	4007368112242
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.**

Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Descripción técnica

Carcasa anchura	26 mm
Longitud de cinta	5 m
Carcasa longitud	75 mm
Anchura de cinta	16 mm
Carcasa altura	70 mm
Norma	EG I
Calibración	G1

Tipo de producto

Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m

026240 5