



Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1, Longitud de cinta: 8m



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 462090 8 |
| GTIN | 4007368112259 |
| Clase de artículo | 46M |

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.**

Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Descripción técnica

| | |
|-------------------|-------|
| Longitud de cinta | 8 m |
| Anchura de cinta | 19 mm |
| Carcasa altura | 75 mm |
| Carcasa longitud | 76 mm |
| Carcasa anchura | 32 mm |
| Norma | EG I |
| Calibración | G1 |

Tipo de producto

Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10 m

026240 10