



Boca soporte pendular móvil, Para tipo: 160



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 361337 160 |
| GTIN | 4250364402972 |
| Clase de artículo | 34A |

Descripción

Aplicación:

La boca soporte móvil pendular sirve para compensar superficies de sujeción no paralelas, y es necesaria para sujetar piezas de trabajo irregulares.

Idóneo para :

Titanio 2 n.º 361302.

Nota:

Asientos de cuña + accesorios n.º 361341 – 361352, insertos de agarre n.º 361238 – 361250.
Adecuado para el código de color: LCV125G

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Para tipo | 160 |
| Anchura de bocas b | 132 mm |
| c | 30 mm |
| Altura de bocas C | 25 mm |
| Longitud de mordazas l | 250 mm |
| Adecuado para el código de color | Titan 2 |
| Adecuado para el código de color | LCV125G |
| Tipo de producto | Tornillo de banco-mordaza |

