

AEG

Taladro-atornillador de batería, Tipo: BS14G3



Datos de pedido

Número de pedido	070221 BS14G3
GTIN	4002395811199
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

AEG – Taladro-atornillador de batería

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Ajuste del par en 23 niveles; además, nivel de taladrado.
- Portabrocas de sujeción rápida 13 mm.

Norma:

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

Suministro:

Incluye cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073820 y n.º 073841.

Embalaje: Maleta de transporte

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo C 14 V

Quality Dress: BS 14 G3
 Construcción del motor: Motor de 2 polos
 Cantidad de baterías contenidas: 2
 Tipo batería: Ion de litio
 Tensión de batería: 14,4 V
 Par de giro máximo duro: 36 Nm

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	BS 14 G3
Tensión de batería	14,4 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	12 mm
Par de giro máximo duro	36 Nm
Peso	1,5 kg
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 400 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	32 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo C 14 V
Construcción del motor	Motor de 2 polos
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1700 min ⁻¹
Empleo típico	Strong
Embalaje	Maleta de transporte
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Atornillador

Accesorios

Sistema de iones de Li GBS Tipo de batería, tipo de sujeción AA14 V

073820 AA14

Cargador de batería Tipo BL1218	073841 BL1218
Sistema de iones de Li GBS Tipo de batería, tipo de sujeción AC14 V	073820 AC14
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Cargador de batería Tipo BL1418	073841 BL1418