

**Garant**
**Soporte para plaquitas convexo Heavy-Duty-Plus para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 144/200mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	274084 144/200
GTIN	4062406204471
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274006.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.  
 $D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Descripción técnica**

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	100 mm
$\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$	144 mm
$\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$	200 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	8 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

