

Garant**Banco de ajuste SB 1, Tipo: 600****Datos de pedido**

Número de pedido	439900 600
GTIN	4062406206017
Clase de artículo	41R

Descripción**Ejecución:**

Dispositivo de ajuste horizontal de manejo sencillo y cómodo con pantalla táctil apta para el taller, para el ajuste de aparatos de medición de interiores y exteriores. El dispositivo está elaborado con gran calidad y presenta una base de granito macizo, así como guías de alta precisión. El control del motor, de alta precisión, regula los valores preajustados incluso tras incorporar distintas presiones de medición a tiempo real. Software en varios idiomas. Puertos USB para impresora y escáner.

Función:

- **Posibilidad de entrada de medidas interiores y exteriores en milímetros o pulgadas.**
- **Calculador de tolerancias integrado con selección rápida de valores mínimos, máximos y medios.**
- **Memorización de favoritos para el ajuste repetido de medios de medición.**
- **El historial se registra y se puede consultar en todo momento.**

Suministro:

Incluye fuente de alimentación, funda protectora contra el polvo, calibración de fábrica, instrucciones de uso, soportes de transporte.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 439910; 439912; 439915; 439916, impresora n.º 085505, escáner de códigos de barras 2D n.º 439930 tam. 1950GHD, regleta de enchufes n.º 081163; 081179.

Nota:

Valor límite de la desviación de medición (MPE) según VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 hoja 17.2. Condiciones ambientales admisibles 20 °C ±3 K, medido con patrones calibrados o dispositivos de medición normales utilizando la compensación de temperatura integrada.

Descripción técnica

Peso	140 kg
Tensión de red	100 - 240 V
Interfaz	Interfaz USB
Altura	596 mm
Tensión de salida	24 V, 5 A
Profundidad placa base	320 mm
Precisión de repetición (2 σ)	1 μ m
Placa base longitud	1140 mm
Capacidad de medición exterior	40,1 - 655 mm
Capacidad de medición interior	1 - 615 mm
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
Precisión	1,5 + L(mm)/300 μ m
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Consumo de potencia	150 W
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Lectura	0,001 mm
Alimentación eléctrica	100-240 V
Tamaño de la pantalla	10 pul
Modo pantalla	Pantalla táctil TFT
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Instrumento de ajuste

Accesorios

Regleta de enchufes con protección contra sobretensión Número de tomas de corriente	081163
--	--------

Adaptador superficie de apoyo interior1 ud. Tipo INSIDE	439912 INSIDE
Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos1 ud. Tipo 90-300	439914 90-300
Impresora de etiquetas LabelWriter Tipo LW450	085505 LW450
Adaptador superficie de apoyo exterior1 ud. Tipo OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos1 ud. Tipo 35-90	439914 35-90
Escáner manual 2D Tipo 1950GHD	439930 1950GHD
Juego de adaptadores para verificadores universales Tipo UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL